

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Duljina glave L ₁	22 mm
Veličina drške	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	100 mm
ISO kod držača	SDJCR/L 1616H11
Veličina pločice	11 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500