

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB9140, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275009 4
GTIN	4062406598495
Razred artikla	21H

**Opis****Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 274010 – 274026.

**Tehnički opis**

Širina utora w	4 mm
Rezni materijal	HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9140
Broj zamjena/oštrice	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		