


Garant**Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HU9310, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275015 4
GTIN	4062406612634
Razred artikla	21H

Opis**Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010 – 274026.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,12 mm/okr
Prevlaka	bez prevlake
Širina utora w	4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrice	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	380 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	360 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		