

Garant**Visokoučinkovito vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø js12 DC: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191870 18
GTIN	4045197105790
Razred artikla	11W

Opis

Izvedba:

Glodala s više reznih oštrica s utorima za lomljenje čestica. Geometrija čeone oštrice za ukapanje. Površina specijalno obrađena.

Prednost:

Kao fino završno glodalo s posebno velikim učinkom odrezivanja.

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Ø reza D_c	18 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške D_s	20 mm
Ukupna duljina L	130 mm
Duljina rezne oštrice L_s	65 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js12
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8

Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	NF
Unutarne hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		