

**Jakna Quality Dress, svijetlo siva, Konfekcijska veličina DE: 98****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091112 98
GTIN	4014382978556
Razred artikla	09S

Opis**Izvedba:**

Radna odjeća **Quality Dress** od 100 %-tne pamučne tkanine. Pamuk je izrazito otporan na kemijske i mehaničke utjecaje te toplinu. Prirodni pamuk pruža ugodan komfor pri nošenju, zahvaljujući svojstvima koji reguliraju temperaturu i visokom mogućnošću upijanja.

Radna jakna s džepom za mobitel.

- **Manšeta s gumbom.**
- **Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.**

Opis:

- **Unutarnji prsni džep.**
- **Prekriveni gumbi.**
- **Dva pojačana bočna džepa.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Jakna u zrnasto plavoj izvedbi pod br. 091111.

Sastav tkanine: 100% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 285 g/m²

Standardna odjeća: UV standard 801

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

Zatvarači na jaknama	Zatvaranje gumbom
Bočni džepovi	pojačan
Manšete rukava	Render s gumbom
Broj unutarnjih prsnih džepova	1
Oznaka proizvođača	Quality Dress
Završetak vijenca	Vijenac bez gume
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom	2
Smještanje torbice za mobitel	desno
Konfekcijska veličina DE	98
Veličina FR	42L
Broj bočnih džepova	2
sakriveni zatvarač	da
Veličina UK	34L
Veličina US	34/34
Veličina IT	42L
Serija	QUALITY DRESS
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina NL	98
Veličina ES	42L
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	100% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	285 g/m ²
Standardna odjeća	UV standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom

Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	umjereno vruć, do najviše 150 °C
Boja	svijetlo siva
Vrsta proizvoda	Radna jakna