

Garant**VHM glodalo, vlačni rez grubo, bez prevlake, Ø h10 DC: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209410 5
GTIN	4045197477552
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovito ozubljenje za učinkovitu obradu vlaknima ojačanih kompozita. Za glodanje utora u području grube obrade.

Desna spirala, **vlačni rez** za normalnu primjenu.

Veličina 5M, 6M, 8M: vrlo dugačka izvedba.

Tehnički opis

Ø reza D_c	5 mm
Posmak f za obodno glodanje u PEEK CF30	0,09 mm/okr
Posmak f za obodno glodanje u POM, GF25	0,12 mm/okr
Broj zubi Z	2
Ø drške D_s	5 mm
Duljina rezne oštrice L_s	16 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	križno ozubljen

Tip	W
Tolerancija nazivnog \emptyset	h10
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5xD kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Tolerancija drške	h6
Vrsta proizvoda	Usmjerivač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	120 m/min	N
POM GF25	prikladno	120 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	100 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	100 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	120 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	110 m/min	N
GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		