

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Neodimij, Ø: 6mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 085924 6 |
| GTIN | 2050001737717 |
| Razred artikla | 08Q |

Opis**Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Ø | 6 mm |
| Visina | 4,5 mm |
| Visina s navojem | 11,5 mm |
| Težina | 2,7 g |
| Materijal površine | pociočano |
| maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C |
| Navojni prihvata | da |
| Nazivna sila stezanja | 5 N |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Navoji | M3 mm |
| Materijal jezgre magneta | Neodimij |
| Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M3 | 085921 M3 |
|--|-----------|