

**Magnet s plosnatim držačem s karabinom, Neodimij, tip: E1066/NEO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Postojan na temperaturu do maksimalno 80°C.

Upotreba:

Idealno za držanje i vješanje užadi, žica i kabela itd.

Tehnički opis

Ø	28 mm
Nazivna sila stezanja	200 N
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Visina	14 mm
Težina	30 g
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

