

Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, SmCo₅, Ø: 10mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 085928 10 |
| GTIN | 2050000965159 |
| Razred artikla | 08Q |

Opis**Izvedba:**

- Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magnetu od tvrdog ferita.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Øh6.
- Postojan na temperaturu do najviše 200°C.
- Jezgra magnetu do samarij-kobalta (SmCo₅).

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------------|
| Materijal površine | Nikal |
| maksimalna postojanost na temperaturi | 200 °C |
| Ø | 10 mm |
| Nazivna sila stezanja | 40 N |
| Visina | 20 mm |
| maksimalna dimenzija upusta stražnje strane | 8 mm |
| Materijal jezgre magnetu | SmCo ₅ |
| Vrsta proizvoda | Valjkasti magnet |

