

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, Ø D: 33-Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231630 33-X
GTIN	4062406635831
Razred artikla	20N

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed. Koncentričnost u montiranom stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.

Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste. Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana

Minimalna količina narudžbe: 3 komada

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

Tehnički opis

Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka	0,54 mm/okr
Prevlaka	bez prevlake
Broj zamjena/oštrica	1
Serijski naziv	HiPer-Drill

Za veličinu tijela svrdla	33 mm
Ø-područje	33 - 33,99 mm
Kut vrha	135 stupanj
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		