

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB3040, Ø D: 32-Xmm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 231645 32-X |
| GTIN | 4062406637361 |
| Razred artikla | 20N |

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.

Koncentričnost u montiranom stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za rupe do točnosti IT9.

Poseban vrh u obliku piramide, optimalno zabušivanje — čak i u nestabilnim uvjetima i u slučaju dugih izvučenih dijelova alata.
Kao primjerice pri obradi lima i čeličnih nosača.

Prikladno i za paketne provrte.

Napomena:

Dubina bušenja bez unutarnjeg hlađenja do maksimalno $1 \times D$.

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element $5 \times D$.

Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste. Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana

Minimalna količina narudžbe: 3 komada

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

Tehnički opis

| | |
|---------------|-------------|
| Serijski broj | HiPer-Drill |
|---------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Posmak f u čeliku < 750 N/mm ² | 0,35 mm/okr |
| Za veličinu tijela svrdla | 32 mm |
| Prevlaka | TiAlN |
| Primjena bušilice | Paketno bušenje |
| Ø-područje | 32 - 32,99 mm |
| Kut vrha | 160 stupanj |
| Vrsta | HB3040 |
| Rezni materijal | HM |
| Polustandardno | da |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 140 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |