

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica h7, HB7630, Ø D: 10,5-Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231650 10,5-X
GTIN	4062406636388
Razred artikla	20N

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element $5 \times D$.

Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste. Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana

Minimalna količina narudžbe: 3 komada

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

Tehnički opis

Posmak f u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/okr
Serijski naziv	HiPer-Drill
Za veličinu tijela svrdla	10,5 mm
Broj zamjena/oštrica	1

Ø-područje	10,5 - 10,99 mm
Kut vrha	135 stupanj
Vrsta	HB7630
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		