

**Garant****HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica n7, HU7810, Ø D: 34-Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231630 34-X
GTIN	4062406635848
Razred artikla	20N

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.  
Koncentričnost u montiranom stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.

Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste. Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana

Minimalna količina narudžbe: 3 komada

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

**Tehnički opis**

Za veličinu tijela svrdla	34 mm
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka	0,55 mm/okr
Prevlaka	bez prevlake
Serijska	HiPer-Drill

Broj zamjena/oštrica	1
Ø-područje	34 - 34,99 mm
Kut vrha	135 stupanj
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		