

**Garant****HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB7725, Ø D: 23-Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231660 23-X
GTIN	4062406636968
Razred artikla	20N

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.  
Koncentričnost u montiranom stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.

Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste. Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana

Minimalna količina narudžbe: 3 komada

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

**Tehnički opis**

Serijski broj	HiPer-Drill
Za veličinu tijela svrdla	23 mm
Posmak f u GG(G)	0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	1

Ø-područje	23 - 23,99 mm
Kut vrha	135 stupanj
Vrsta	HB7725
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
GG(G)	prikladno	100 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		