

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, SmCo₅, Ø: 32mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085922 32
GTIN	2050000965258
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo₅).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Visina	7 mm
Nazivna sila stezanja	220 N
Materijal površine	pociočano
Visina s navojem	15,5 mm
Težina	48 g
Navojni prihvat	da
Ø	32 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C

Navoji	M5 mm
Materijal jezgre magneta	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M5	085921 M5
--	-----------