



Pneumatski pištolj, tip: STAR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti pneumatski pištolj **s kojim se može fino upravljati; 3-struki protok puhanja** u odnosu na uobičajene pneumatske pištolje.

Univerzalno primjenjiv, do 10 bara radnog tlaka.

Dio isporuke:

Uključujući nazuvicu i mlaznicu crijeva 9 mm.

Napomena:

Odgovarajući držači pneumatskih pištolja možete pronaći pod br. 080263 H1 i 955750.

Tehnički opis

Tip	STAR
Vrijednost protoka kod 6 bara	680 l/min
maksimalan radni tlak	10 bar
Vrsta proizvoda	Pištolj

Pribor

Produžna cijev za pištolj za ispuhivanje duljina 300 mm

080134 300