

KÄRCHER**Pometalica, tip: BR4522CBP****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Idealno za velike, jako pokrivene površine: manevrirajući stroj za ribanje na baterije BR 45/22 Bp. S rotirajućom glavom četke i KART tehnologijom.

Ručni stroj za čišćenje podova za razne primjene i za površine različitih veličina. Opcionalno kao verzija s napajanjem ili baterijom. Visoka produktivnost i ekonomična upotreba.

Tehnički opis

maks. učinak po površini	1800 m ² /h
Radna širina četki	450 mm
Težina uključujući pribor	51,7 kg
Duljina	970 mm
Volumen spremnika za vodu	22 l
min. tlak pritiska četki	100 - 150 g/cm ³
Broj okretaja četki	750 - 1000 min ⁻¹

Volumen spremnika za prljavu vodu	22 l
Prihvat snaga	550 W
širina	550 mm
Visina	1115 mm
Radna širina usisavanja	500 mm
Napon baterije	25,2 V
Kapacitet baterije	42 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Uređaj za čišćenje poda