

KÄRCHER**Pometalica, tip: BR4010CADV****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

BR 40/10 C - najekonomičniji stroj u svojoj klasi. Kompaktni i snažni stroj ima radnu širinu od 400 mm i volumen spremnika od 10 l. Varijanta Advance ima dodatne transportne kotače i podešavanje pritiska četke.

Ručni stroj za čišćenje podova za razne primjene i za površine različitih veličina. Opcionalno kao verzija s napajanjem ili baterijom. Visoka produktivnost i ekonomičnost pri potrošnji.

Radna širina četki: 400 mm

Radna širina usisavanja: 400 mm

Duljina: 520 mm

širina: 470 mm

Visina: 1150 mm

maks. učinak po površini: 400 m²/h

Tehnički opis

Radna širina četki	400 mm
Težina uključujući pribor	30 kg
širina	470 mm

Volumen spremnika za prljavu vodu	10 l
Prihvat snaga	2300 W
Radna širina usisavanja	400 mm
Duljina	520 mm
Visina	1150 mm
Volumen spremnika za vodu	10 l
min. tlak pritiska četki	100 g/cm ³
maks. učinak po površini	400 m ² /h
Broj okretaja četki	1100 min ⁻¹
Mrežna frekvencija	50 Hz
Mrežni napon	220 - 240 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Uređaj za čišćenje poda