



LED stolne svjetiljke, tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081408 10
GTIN	4260131239168
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Inovativna stolna svjetiljka „Comet“ s kontrolom gestama na glavi svjetiljke za uključivanje i isključivanje, kao i funkcijom prigušenja. Osim toga, temperatura boje može se mijenjati prema potrebi pomoću drugog senzora, također pomoću kontrole gestama. Dva senzora reagiraju čim se ruka drži ispod njih. Zahvaljujući tankom i elegantnom kućištu od anodiziranog aluminija u srebrnoj boji u kombinaciji s klasičnom fleksibilnom osovinom presvučenom crnom tkaninom, svjetiljka se savršeno uklapa u moderan uredski namještaj.

- **Stabilno postolje.**
- **Jednoliko homogeno osvjetljenje od 120° s niskim odrazom.**
- **Boju svjetlosti od hladno bijele do toplo bijele moguće je promijeniti pomoću senzora na glavi svjetiljke.**
- **Kontinuirano prigušenje, također putem kontrole gestama na glavi svjetiljke.**
- **Bez odsjaja i treperenja.**

Tehnički opis

Rasvjetno tijelo	LED svjetiljka
Temperatura boje	2700 - 5500 K
Snaga svjetlosti	10 W

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Boja svjetlosti	topla bijela
Boja svjetlosti	hladno bijela
Boja svjetlosti	neutralne bijele boje
Ukupna visina	900 mm
Jakost svjetlosti	960 lm
Širina glave svjetiljke	30 mm
Dubina glave svjetiljke	210 mm
Visina glave svjetiljke	10 mm
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto