



LED radna svjetiljka upravljanje gestama, Tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081409 10
GTIN	4260131239366
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Inovativna svjetiljka za radno mjesto **s kontrolom** na glavi svjetiljke za uključivanje i isključivanje kao i funkcijom prigušenja. Temperatura boje može se promijeniti prema potrebi. Svjetiljka se može koristiti u različitim područjima primjene.

- **Snažno magnetno postolje.**
- **Jednoliko homogeno osvjetljenje od 120° s niskim odrazom.**
- **Bez odsjaja i treperenja.**
- **Boju svjetlosti od hladno bijele do toplo bijele moguće je promijeniti pomoću senzora na glavi svjetiljke.**

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena mrežna jedinica od 250 V.

Napomena:

Odgovarajuće stolne stezaljke i magnetske držače možete pronaći pod 081418/081419.

Tehnički opis

Snaga svjetlosti	10 W
IP-klasa zaštite	IP 65
Dubina glave svjetiljke	210 mm
Ø magnetne noge	66 mm
Težina	760 g
Visina glave svjetiljke	10 mm
Širina glave svjetiljke	30 mm
Temperatura boje	2700 - 5500 K
Ukupna visina	750 mm
Jakost svjetlosti	960 lm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto