

HOLEX**Digitalno pomično mjerilo HCT s Bluetoothom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412790 150
GTIN	4062406629434
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično mjerilo s **Bluetooth 5.0**. Lako čitljiv LCD prikaz. Moderni, energetsko učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Površina prilagođena za dobar hvat. Mjerne površine su fino lepane. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID). Programabilno, automatsko isključivanje kao i programabilno automatsko postizanje SLEEP načina rada putem aplikacije HCT-APP.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Očitavanje	mm / inča
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerno područje	0 - 150 mm
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Windows App
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 br. CR2032

Standard	ISO 13385
Duljina kraka	40 mm
Očitavanje	0,0005 col
Serija	HCT
Tip baterije	Gumb-baterija
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Vijak za držač dubinomjera	412236