

HOLEX**Digitalni pomični dubinomjer HCT s Bluetoothom, mjesto područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 418743 300 |
| GTIN | 4062406629489 |
| Razred artikla | 42A |

Opis**Izvedba:**

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane. Bluetooth 5.0. Kompatibilno s dodatnom mobilnom aplikacijom HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostupno besplatno za Android i iOS i HCT Windows aplikaciju. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Očitavanje | 0,0005 col |
| Kalibriranje | A1 |
| Serija | HCT |
| Bežična upotreba | HID (Human Interface Device) |
| Bežična upotreba | HCT Mobile App |
| Bežična upotreba | HCT Windows App |
| Presjek mjerne vodilice | 16×4 mm |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Duljina mosta | 100 mm |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Prihvat | Bluetooth prihvat |
| Mjerno područje | 0 - 300 mm |
| Tip baterije | Gumb-baterija |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm |
| Standard | ISO 13385 |
| Očitavanje | mm / inča |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX |
| sve dijelove | kaljeno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Mjerač dubine |

Usluge

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm | 021000 300 |
| DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm | 021010 300 |

Pribor

| | |
|----------------------------|--------|
| Vijak za držač dubinomjera | 412236 |
|----------------------------|--------|