

HOLEX**Digitalni pomični dubinomjer HCT s Bluetoothom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418743 150
GTIN	4062406629472
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane. Bluetooth 5.0. Kompatibilno s dodatnom mobilnom aplikacijom HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostupno besplatno za Android i iOS i HCT Windows aplikaciju. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,01 mm
Duljina mosta	100 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HCT Windows App
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerno područje	0 - 150 mm

Presjek mjerne vodilice	16×4 mm
Seriya	HCT
Tip baterije	Gumb-baterija
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,0005 col
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inča
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerač dubine

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Vijak za držač dubinomjera	412236
----------------------------	--------