

Garant**Gruborezno glodalo, bez prevlake, Ø js12 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192480 8
GTIN	4045197106360
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:****S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama.**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

Univerzalno glodalo za obodno glodanje ili za čeono glodanje (ukapanje) te naknadnu bočnu obradu.**Tehnički opis**

Ø reza D_c	8 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,009 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	88 mm
Duljina rezne oštrice L_s	38 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js12
Kut spirale	25 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8

Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NR
Unutarne hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		