

HOLEX**Plosnati lončasti magnet sa zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 38mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085944 38
GTIN	4045197372857
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Plosnati magnet za zaštitu ugrađen u metalno oblogu.
- Pričvršćenje magneta sa donje strane kroz rupu u utoru.
- Magnetski materijal otporan na temperaturu do najviše 550°C (vel. 19 do 100°C).

Upotreba:

Učvršćenja.

Tehnički opis

Ø	38,1 mm
Ø provrta za pričvršćivanje	5,2 mm
Materijal površine	Čelik
Visina	10,35 mm
Nazivna sila stezanja	130 N
maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Lončasti magnet

