

**Garant****Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 7×D mini, tip: 12L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319467 12L
GTIN	4062406641856
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

**Prednost:**

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

**Odgovara:**

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje neophodno je izvršiti provjeru pomoću Hoffmann e-Tool ili ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 10×D.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Smjer rezanja	desno
Odstupanje Z od osovine	10,5 mm
Ø drške D <sub>2</sub>	32 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	84 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Polumjer R	2 mm

Duljina drške L <sub>s</sub>	53 mm
C	1 mm
Ukupna duljina L <sub>2</sub>	143 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	7×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	stabilizator držača za unutarnje tokarenje