

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 7×D maxi, tip: 20R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319469 20R
GTIN	4062406642525
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje neophodno je izvršiti provjeru pomoću Hoffmann e-Tool ili ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 10×D.

Tehnički opis

C	1,5 mm
Smjer rezanja	desno
Polumjer R	1,2 mm
Ø D ₃	40 mm
Duljina drške L _s	60 mm
Ø drške D ₂	32 mm
Odstupanje Z od osovine	20 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm

Ukupna duljina L_2	206 mm
Duljina izboja L_1	140 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	$7 \times D$
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	stabilizator držača za unutarnje tokarenje