

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 7×D maxi, tip: 10R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319469 10R
GTIN	4062406642464
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje neophodno je izvršiti provjeru pomoću Hoffmann e-Tool ili ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 10×D.

Tehnički opis

Polumjer R	1,2 mm
C	1 mm
Odstupanje Z od osovine	14 mm
Duljina izboja L ₁	70 mm
Ø drške D ₂	32 mm
Ukupna duljina L ₂	129 mm
Duljina drške L _s	53 mm

Smjer rezanja	desno
Ø D ₃	40 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	7×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	stabilizator držača za unutarnje tokarenje