

Fleksibilna prihvatna posuda Rigid-Lock Quick Berm®, Volumen prihvata: 2820l



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	984100 2820
GTIN	697841156456
Razred artikla	97S

Opis

Izvedba:

Prevoziva sklopiva posuda od tkanine prevučene PVC-om. Jednodijelna konstrukcija - brzo i jednostavno postavljanje, montaža nije potrebna. Tkanina prevučena PVC-om otporna je na širok spektar kemikalija, uključujući naftu, ulja, maziva i većinu kiselina. Dugotrajno otporna na UV zrake, idealna za vanjsku upotrebu.

Rigid-Lock tehnologija: Patentirani dizajn potpore maksimizira unutarnji prostor prihvatne posude i smanjuje rizik od spoticanja izvana. Bočne stijenke zaključate u visini od 30 cm, u okomitom položaju od 90° za

visoku strukturnu stabilnost. Bočne stijenke mogu se brzo spustiti radi jednostavnog uvlačenja i izvlačenja. Nosač je u zaštitnoj najlonskoj glavčini i zaključan u donjem položaju, može izdržati težinu od prometa vozila do 5000 kg po kotaču. Glavčina ima integrirane rupe za prihvat sidara (sidro nije uključeno u isporuku).

CriticalCorner™: Ojačani dizajn CriticalCorner™ s obodnim dijagonalnim visokofrekventnim zavarima napravljenim pomoću elektromagnetske energije i tlaka stvara trajnu neprobojnu vezu za 100 % čvrsto zadržavanje. Sprječava napuhavanje, odmotavanje ili opuštanje kuta s potpunim zadržavanjem

za pouzdanu nepropusnost. Stijenke uključuju obrub od 25 mm otporan na habanje uz gornji rub

za dodatnu debljinu i cjelovitost stijenke. Brtve sprječavaju ulazak zraka, plinova, para ili tekućina u bermu ili izlazak iz nje.

Izdržljiva sklopiva posuda za bačve, IBC spremnike i rezervoare. EnGuard™ V modificirana tkanina prevučena PVC-om prikladna je za postavljanje teških materijala u radno područje, ulaze i izlaze i pješački promet.

Napomena:

- **Za vanjsku dimenziju dodajte 203 mm na širinu i dubinu kako biste uzeli u obzir potporu i glavčinu.**
- **Pri odabiru veličine berme, ostavite razmak od 305 mm na ulazu ili izlazu za spuštanje i podizanje stijenke.**

Tehnički opis

Dubina	3000 mm
Visina kade	300 mm
Visina preklopljena	310 mm
širina	3000 mm
Dubina sklopljeno	710 mm
Širina sklopljeno	710 mm
Obujam prihvata	2820
Oznaka proizvođača	Rigid-Lock QuickBerm®
Vrsta proizvoda	Sklopiva posuda