

## Fleksibilna prihvatna posuda Rigid-Lock Quick Berm® Plus, Volumen prihvata: 16978l



### Podaci za narudžbu

|                |              |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe  | 984110 16978 |
| GTIN           | 697841156388 |
| Razred artikla | 97S          |

### Opis

#### Izvedba:

Prevoziva sklopiva posuda od tkanine prevučene PVC-om. Jednodijelna konstrukcija - brzo i jednostavno postavljanje, montaža nije potrebna. Tkanina prevučena PVC-om otporna je na širok spektar kemikalija, uključujući naftu, ulja, maziva i većinu kiselina. Dugotrajno otporna na UV zrake, idealna za vanjsku upotrebu.

**Rigid-Lock tehnologija:** Patentirani dizajn potpore maksimizira unutarnji prostor prihvatne posude i smanjuje

rizik od spoticanja izvana. Bočne stijenke zaključate u visini od 30 cm, u okomitom položaju od 90° za

visoku strukturnu stabilnost. Bočne stijenke mogu se brzo spustiti radi jednostavnog uvlačenja i izvlačenja. Nosač je u zaštitnoj najlonskoj glavčini i zaključan u donjem položaju, može izdržati težinu od prometa vozila do 5000 kg po kotaču. Glavčina ima integrirane rupe za prihvat sidara (sidro nije uključeno u isporuku).

**CriticalCorner™:** Ojačani dizajn CriticalCorner™ s obodnim dijagonalnim visokofrekventnim zavarima napravljenim

pomoću elektromagnetske energije i tlaka stvara trajnu neprobojnu vezu za 100 % čvrsto zadržavanje. Sprječava napuhavanje, odmotavanje ili opuštanje kuta s potpunim zadržavanjem

za pouzdanu nepropusnost. Stijenke uključuju obrub od 25 mm otporan na habanje uz gornji rub

za dodatnu debljinu i cjelovitost stijenke. Brtve sprječavaju ulazak zraka, plinova, para ili tekućina u bermu ili izlazak iz nje.

Čvrsta, pokretna, dugotrajna sklopiva posuda za vozila, tešku opremu i cisterne. EnGuard™ VI modificirana tkanina prevučena PVC-om je deblja i robusnija za učestali promet vozila i za teške uvjete primjene.

**Napomena:**

- **Za vanjsku dimenziju dodajte 203 mm na širinu i dubinu kako biste uzeli u obzir potporu i glavčinu.**
- **Pri odabiru veličine berme, ostavite razmak od 305 mm na ulazu ili izlazu za spuštanje i podizanje stijenke.**

**Tehnički opis**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Visina preklopljena | 510 mm                   |
| Dubina              | 3700 mm                  |
| širina              | 15200 mm                 |
| Visina kade         | 300 mm                   |
| Širina sklopljeno   | 910 mm                   |
| Dubina sklopljeno   | 910 mm                   |
| Obujam prihvata     | 16978                    |
| Oznaka proizvođača  | Rigid-Lock QuickBerm® XT |
| Vrsta proizvoda     | Sklopiva posuda          |