

## Fleksibilna prihvatna posuda Rigid-Lock Quick Berm®, Volumen prihvata: 1344l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	984100 1344
GTIN	697841156432
Razred artikla	97S

### Opis

#### Izvedba:

Prevoziva sklopiva posuda od tkanine prevučene PVC-om. Jednodijelna konstrukcija - brzo i jednostavno postavljanje, montaža nije potrebna. Tkanina prevučena PVC-om otporna je na širok spektar kemikalija, uključujući naftu, ulja, maziva i većinu kiselina. Dugotrajno otporna na UV zrake, idealna za vanjsku upotrebu.

**Rigid-Lock tehnologija:** Patentirani dizajn potpore maksimizira unutarnji prostor prihvatne posude i smanjuje

rizik od spoticanja izvana. Bočne stijenke zaključate u visini od 30 cm, u okomitom položaju od 90° za

visoku strukturnu stabilnost. Bočne stijenke mogu se brzo spustiti radi jednostavnog uvlačenja i izvlačenja. Nosač je u zaštitnoj najlonskoj glavčini i zaključan u donjem položaju, može izdržati težinu od prometa vozila do 5000 kg po kotaču. Glavčina ima integrirane rupe za prihvat sidara (sidro nije uključeno u isporuku).

**CriticalCorner™:** Ojačani dizajn CriticalCorner™ s obodnim dijagonalnim visokofrekventnim zavarima napravljenim

pomoću elektromagnetske energije i tlaka stvara trajnu neprobojnu vezu za

100 % čvrsto zadržavanje. Sprječava napuhavanje, odmotavanje ili opuštanje kuta s potpunim zadržavanjem

za pouzdanu nepropusnost. Stijenke uključuju obrub od 25 mm otporan na habanje uz gornji rub

za dodatnu debljinu i cjelovitost stijenke. Brtve sprječavaju ulazak zraka, plinova, para ili tekućina u

bermu ili izlazak iz nje.

Izdržljiva sklopiva posuda za bačve, IBC spremnike i rezervoare. EnGuard™ V modificirana tkanina prevučena PVC-om prikladna je za postavljanje teških materijala u radno područje, ulaze i izlaze i pješački promet.

**Napomena:**

- **Za vanjsku dimenziju dodajte 203 mm na širinu i dubinu kako biste uzeli u obzir potporu i glavčinu.**
- **Pri odabiru veličine berme, ostavite razmak od 305 mm na ulazu ili izlazu za spuštanje i podizanje stijenke.**

**Tehnički opis**

Širina	2400 mm
Dubina	1800 mm
Visina preklopljena	310 mm
Visina kade	300 mm
Širina sklopljeno	610 mm
Dubina sklopljeno	610 mm
Obujam prihvata	1344
Oznaka proizvođača	Rigid-Lock QuickBerm®
Vrsta proizvoda	Sklopiva posuda