

Garant**Graničnik za obratke s 3 zgloba, Tip: 150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360432 150
GTIN	4062406640439
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- **Bezstupanjsko i brzo podešavanje.**
- **M8-prihvatač za T-matice ili izravnu montažu.**
- **Opcionalno maksimalno izvlačenje 30 mm.**

Upotreba:

Za upotrebu na glodalicama i bušilicama.

Materijal:

Eloksirani aluminij.

Dodatni pribor:

T-matice s M8 vidi br. 370520 vel. 12 – 18.

Tehnički opis

Razmak osovine-S A	80 - 110 mm
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	LC

odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Duo
odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	T-Rex
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	Basic
odgovaraju kodu boja	HD-Allmatic
odgovaraju kodu boja	Centro Gripp
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
Ukupna visina	210 - 240 mm
Korisna visina N	145 - 175 mm
Vrsta proizvoda	Grafičnik za obratke