

**Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, AlNiCo, Ø: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085925 13
GTIN	2050000965111
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AlNiCo.**
- **Tolerancija dosjeda na vanjski Ø h6.**
- **Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.**

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Tehnički opis**

Visina	18 mm
Ø	13 mm
Materijal površine	pocinčano
Nazivna sila stezanja	10 N
maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	7 mm
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

