

**Garant****Graničnik za obratke s 3 zgloba, Tip: 300****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360432 300
GTIN	4062406640446
Razred artikla	31H

**Opis****Izvedba:**

- **Bezstupanjsko i brzo podešavanje.**
- **M8-prihvat za T-matice ili izravnu montažu.**
- **Opcionalno maksimalno izvlačenje 30 mm.**

Dvostruki graničnik.

**Upotreba:**

Za upotrebu na glodalicama i bušilicama.

**Materijal:**

Eloksirani aluminij.

**Dodatni pribor:**

T-matice s M8 vidi br. 370520 vel. 12 – 18.

**Tehnički opis**

Ukupna visina	350 - 380 mm
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	HiPo

odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Duo
odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	T-Rex
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	Basic
odgovaraju kodu boja	HD-Allmatic
odgovaraju kodu boja	Centro Gripp
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
Korisna visina N	285 - 315 mm
Razmak osovine-S A	80 - 110 mm
Vrsta proizvoda	Graničnik za obratke