



Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 s račnom, maks. stezni moment: 50Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657225 50
GTIN	4018754268917
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktni momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale (Nm i lbfft) i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Nakon postignutog momenta vraća se odmah u položaj mirovanja. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft. S **fiksno ugrađenom račnom** – samo za desni hod.

Funkcija:

Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje.

Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Zahvaljujući brzom podešavanju idealan za popravke i manje serijske radove.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±4 %
Kalibriranje	O1
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2 Nm
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Serija	MANOSKOP® 721 Quick
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	293 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Područje okretnog momenta	6 - 50 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
maskimalan okretni moment	50 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Protokoliranje podataka	ne
Područje okretnog momenta	5 - 36 lbfft
Ukupna duljina L	352 mm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Prikaz	analog
Težina	880 g
Mjerna tehnika	mehanička
Mjerni postupak	Zakretni moment
Izlazni četverokut	3/8 col
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)

Odziv	aktivirajući
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ