

Re-Bo**List kružne pile fini, Ø×debljina: 250X2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	177000 250X2
GTIN	4045197244918
Razred artikla	17B

Opis

Izvedba:

Njemački proizvod vrhunske kvalitete. Precizno ozubljenje i najfinije brušene bočne plohe. Značajno produživanje vijeka trajanja i zaštita od navarivanja materijala zahvaljujući **nitriranoj površini**.

Upotreba:

Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).

Napomena:

- **Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku ostrojnojibradi, br. 110020).**
- **Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.**

Tehnički opis

prikladno za pilu	Eisele
Debljina	2 mm
Podjela t	4 mm

Ø bušenja	40 mm
Ø	250 mm
Broj zubi Z	200
Ø priteznih rupa polukrug	55; 64 mm
Broj priteznih rupa	2; 4
Ø priteznih rupa	8; 12 mm
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	600 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	S
GG(G)	prikladno	27 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N
Uni	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima