

Garant**Gruborezno glodalo HSS-Co8, bez prevlake, Ø js12 DC: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192400 25
GTIN	4045197106001
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama.

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

Univerzalno glodalo za obodno glodanje ili za čeono glodanje (ukapanje) te naknadnu bočnu obradu.

Prednost:

U odnosu na glodala s više oštrica **bolje odvođenje odvojenih čestica zbog širih žljebova.**

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Ø reza D_c	25 mm
Broj zubi Z	3
Duljina skošenja pod 45°	0,6 mm
Ø drške D_s	25 mm
Ukupna duljina L	121 mm
Duljina rezne oštrice L_s	45 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js12
Kut spirale	25 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		