

Plosnati magnet bez navoja, Neodimij, Ø: 6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085923 6
GTIN	2050001735768
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Nazivna sila stezanja	5 N
Visina	4,5 mm
Materijal površine	pociočano
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Ø	6 mm
Težina	1 g
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

