

Garant**Gruborezno glodalo HSS-Co8, bez prevlake, Ø js14 DC: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192520 22
GTIN	4045197106728
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:****S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama.**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

- **Široko, fino brušeni žljebovi.**
- **Specijalni kut rezanja za aluminij i neželjezne metale.**

Prednost:Radi širokih žljebova za odvojene čestice prikladna za **velike volumene odrezivanja.****Tehnički opis**

Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Broj zubi Z	3
Ø reza D _c	22 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,08 mm
Ø drške D _s	20 mm
Ukupna duljina L	141 mm
Duljina rezne oštrice L _s	75 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js14
Kut spirale	36 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	WR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	138 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		