

Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, Neodimij, Ø: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085929 20
GTIN	2050001737625
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magnetu od tvrdog ferita.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Øh6.
- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Jezgra magnetu do neodimija.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

Materijal površine	Nikal
Nazivna sila stezanja	280 N
Visina	25 mm
Ø	20 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	6 mm
Materijal jezgre magnetu	Neodimij
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

