

Garant**VHM vretenasto glodalo tlačni rez, Dijamant, Ø h10 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209535 8
GTIN	4045197478375
Razred artikla	11Y

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovita geometrija s više zubi za ekstremno velik volumen odrezivanja u jednom prolazu.

Lijeva spirala, **tlačni rez**. Odvojene čestice se pritišću na podlogu. Osobito prikladan za tanke materijale.

Tehnički opis

Ø reza D_c	8 mm
Posmak f_z za glodanje utora u GFK, CFK	0,05 mm
Broj zubi Z	8
Posmak f_z za glodanje utora u grafitu	0,05 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,16 mm
Ø drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Duljina rezne oštrice L_s	32 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	Dijamant

Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	350 m/min	N
GFK	prikladno	190 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	190 m/min	N
Grafit	prikladno	340 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------