

Garant**VHM vretenasto glodalo, Dijamant, Ø h10 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209515 8
GTIN	4045197467072
Razred artikla	10Y

Opis**Izvedba:**

Zaobljene i uvijene rezne oštrice, koje omogućavaju **glodanje bez srha** s gornje i donje strane vlaknima ojačanih kompozita.
Delaminacija se sprječava, jer je rez istodobno vlačni i tlačni. Glodalo treba postaviti u centar poprečnog presjeka materijala.

Tehnički opis

Posmak f_z za obodno glodanje u GFK CFK	0,07 mm
Ø reza D_c	8 mm
Broj zubi Z	6
Područje rezanja povlačno L_A	11 mm
Ø drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Duljina rezne oštrice L_s	22 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	350 m/min	N
GFK	prikladno	190 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	190 m/min	N
Grafit	prikladno	340 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------