

**Garant****VHM vretenasto glodalo ravan rez, Dijamant, Ø h10 DC: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209525 6
GTIN	4045197468345
Razred artikla	11Y

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovita geometrija s više zubi za ekstremno velik volumen odrezivanja u jednom prolazu.

**Ravni žlijebovi** za neutralni rez.

**Tehnički opis**

Duljina skošenja pod 45°	0,12 mm
Broj zubi Z	8
Posmak $f_z$ za glodanje utora u grafitu	0,04 mm
Posmak $f_z$ za glodanje utora u GFK, CFK	0,04 mm
Ø reza $D_c$	6 mm
Ø drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	28 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	350 m/min	N
GFK	prikladno	190 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	190 m/min	N
Grafit	prikladno	340 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------