


**Garant****VHM glodalo, vlačni rez fino, Dijamant, Ø h10 DC: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209512 5
GTIN	4045197509819
Razred artikla	11Y

**Opis****Izvedba:**

**Visokoučinkovito ozubljenje** za učinkovitu obradu vlaknima ojačanih kompozita.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	5 mm
Broj zubi Z	2
Ø drške $D_s$	5 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	16 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Posmak f za obodno glodanje u GFK, CFK	0,21 mm/okr
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	Dijamant
Stupanj finoće ozubljenja	fino
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crna
Tolerancija drške	h6
Vrsta proizvoda	Usmjerivač

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
GFK	prikladno	190 m/min	N
CFK	prikladno	190 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		