

HOLEX**Valjkasti magnet s zaštitnom pločom, AlNiCo, Ø: 19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085946 19
GTIN	4045197372895
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

- Okrugli magnet s odvojenom prijanjaućom površinom i provrtom.
- Magnetski materijal postojan do maksimalno 550 °C.

Upotreba:

- Ugradnja u mjerne instrumente s kazaljkom.
- Fiksiranje malih metalnih predmeta.

Tehnički opis

Nazivna sila stezanja	19 N
Ø	19 mm
Visina	12,7 mm
Ø provrta za pričvršćivanje	4,8 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	550 °C
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

