

Plosnati magnet bez navoja, Neodimij, Ø: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085923 8
GTIN	2050001737557
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Materijal površine	pociočano
Nazivna sila stezanja	13 N
Težina	1,8 g
Visina	4,5 mm
Ø	8 mm
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

