

**Garant****VHM vretenasto glodalo tlačni rez, Dijamant, Ø h10 DC: 4mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 209535 4      |
| GTIN           | 4045197478344 |
| Razred artikla | 11Y           |

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovita geometrija s više zubi za ekstremno velik volumen odrezivanja u jednom prolazu.

Lijeva spirala, **tlačni rez**. Odvojene čestice se pritišću na podlogu. Osobito prikladan za tanke materijale.

**Tehnički opis**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Ø reza $D_c$                              | 4 mm                      |
| Broj zubi Z                               | 8                         |
| Posmak $f_z$ za glodanje utora u grafitu  | 0,03 mm                   |
| Duljina skošenja pod 45°                  | 0,08 mm                   |
| Posmak $f_z$ za glodanje utora u GFK, CFK | 0,03 mm                   |
| Ø drške $D_s$                             | 6 mm                      |
| Ukupna duljina L                          | 60 mm                     |
| Duljina rezne oštrice $L_s$               | 16 mm                     |
| Smjer ispostave                           | vodoravno, koso i okomito |
| Drška                                     | DIN 6535 HA s h6          |
| Tolerancija nazivnog Ø                    | h10                       |
| Kut skošenih rubova                       | 45 stupanj                |
| Prevlaka                                  | Dijamant                  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Rezni materijal                   | VHM                                    |
| Standard                          | Standard proizvođača                   |
| Širina zahvata $a_e$ kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$ |
| Unutarnje hlađenje                | ne                                     |
| Prsten u boji                     | crna                                   |
| Vrsta proizvoda                   | Kutna glodača glava                    |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| PVDF GF20                      | prikladno    | 200 m/min | N       |
| POM GF25                       | prikladno    | 190 m/min | N       |
| PA 66 GF30                     | prikladno    | 170 m/min | N       |
| PEEK GF30                      | prikladno    | 150 m/min | N       |
| PTFE CF25                      | prikladno    | 180 m/min | N       |
| PEEK CF30                      | prikladno    | 160 m/min | N       |
| Hibridi                        | prikladno    |           |         |
| Honeycomb sendvič konstrukcije | prikladno    | 350 m/min | N       |
| GFK                            | prikladno    | 190 m/min | N       |
| GFK, CFK                       | prikladno    | 190 m/min | N       |
| Grafit                         | prikladno    | 340 m/min | N       |
| mokro maksimalno               | prikladno    |           |         |
| suho                           | prikladno    |           |         |
| Zrak                           | prikladno    |           |         |

### Usluge

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Brušenje tip HB | 129100 HB |
|-----------------|-----------|