

Re-Bo**List kružne pile srednji, Ø×debljina: 315X3mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 177200 315X3 |
| GTIN | 4045197245113 |
| Razred artikla | 17B |

Opis

Izvedba:

Njemački proizvod vrhunske kvalitete. Precizno ozubljenje i najfinije brušene bočne plohe. Značajno produživanje vijeka trajanja i zaštita od navarivanja materijala zahvaljujući **nitiranoj površini**.

Upotreba:

Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).

Napomena:

- **Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku za strojnu obradu, br. 110020).**
- **Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.**

Tehnički opis

| | |
|-----------|--------|
| Podjela t | 8 mm |
| Ø bušenja | 40 mm |
| Ø | 315 mm |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Debljina | 3 mm |
| prikladno za pilu | Eisele |
| Broj zubi Z | 120 |
| Ø priteznih rupa | 8; 12 mm |
| Broj priteznih rupa | 2; 4 |
| Ø priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm |
| Rezni materijal | HSS |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 800 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 600 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 37 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 22 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 11 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 15 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 27 m/min | K |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 400 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| mokro maksimalno | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Zrak | prikladno samo u posebnim uvjetima |