

**Plosnati magnet s unutarnjim navojem, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085922 6
GTIN	2050000964930
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pociočana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo<sub>5</sub>).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

**Napomena:**

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

**Tehnički opis**

Navojni prihvat	da
Težina	2,7 g
Navoji	M3 mm
Nazivna sila stezanja	5 N
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Visina s navojem	11,5 mm
Visina	4,5 mm
Materijal površine	pociočano

Ø	6 mm
Materijal jezgre magneta	SmCo <sub>5</sub>
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

---

**Pribor**

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M3	085921 M3
--	-----------