

HOLEX**Viljuškasti / okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614828 7
GTIN	4062406649715
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po 2 različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Visina otvora ključa h_1	4,6 mm
Visina prstena h_2	6,9 mm
Duljina ključa L	135 mm
Širina ključa	7 mm
Širina otvor ključa b	18,4 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Ø prstena D	17,4 mm
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	mat kromiran
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke